



VE212PN

Waterdichte verdeelkast vector IP65 2R. 24MOD. - voor buitenopstelling

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	427 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Ja

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloedraad test	850 °C