



VE312PN

## Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD. - voor buitenopstelling

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

#### Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

#### Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

#### Afmetingen

Hoogte	552 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm
Aantal breedte-eenheden	12

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Ja

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Ja

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	850 °C