



WNA010

Cubyko LT intermediate switch composable grey IP55

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Afwerking oppervlakte	Zijdemat
-----------------------	----------

Materiaal	Polypropyleen (PP)
-----------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Afmetingen

Diepte	40 mm
--------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------

Relativo Sistema	Hager cubyko
------------------	--------------