



WNA020

## Cubyko drukknop NO samenstelbaar grijs IP55

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Afwerking oppervlakte	Zijdemat
-----------------------	----------

Materiaal	Polypropyleen (PP)
-----------	--------------------

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

#### Afmetingen

Diepte	40 mm
--------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------

Gerelateerde Systeem	Hager cubyko
----------------------	--------------