



WNA022

Cubyko LT push-button 10/1F composable grey IP55

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Afmetingen

Diepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
Gerelateerde Series	cubyko
Relativo Sistema	Hager cubyko