



WNA023

Cubyko drukknop NO verlicht samenstelbaar grijs IP55

Technische eigenschappen

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Bediening en signalisatie

| | |
|----------------|-----------------|
| Aantal toetsen | 1 |
| Type drukknop | Enkele drukknop |

Materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur | Grijs |
| Afwerking oppervlakte | Zijdemat |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------|
| Type connector/stekker | Quickconnect |
|------------------------|--------------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Diepte | 40 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK07 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|----------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
| Gerelateerde Series | cubyko |
| Gerelateerde Systeem | Hager cubyko |