



WNA023

## Cubyko drukknop NO verlicht samenstelbaar grijs IP55

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop

#### Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

#### Afmetingen

Diepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
Gerelateerde Series	cubyko
Gerelateerde Systeem	Hager cubyko