



WNA044

## Cubyko LT 2-gang 2-way push-button 10/1F composable grey IP55

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Signaallamp	Als toebehoren
Type drukknop	Enkele drukknop

#### Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

#### Afmetingen

Diepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
Gerelateerde Series	cubyko
Relativo Sistema	Hager cubyko