



WNA045B

### Cubyko LT 2-gang 2-way push-button 10/1F composable with light white IP55

#### Technische eigenschappen

##### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Enkele drukknop

##### Materiaal

Kleur	Helderwit
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

##### Afmetingen

Diepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
Gerelateerde Series	cubyko
Relativo Sistema	Hager cubyko