



WXF003



gallery mechanisme DK 2 modules neuter

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Middenplaat
---------------	-------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	34 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	2-voudig