



WXF023

## gallery mechanisme DK 2 modules extern signaal

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Middenplaat
---------------	-------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	34 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

#### Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

#### Teksten

Verlichting	Optionele functie-indicatie via status leds mogelijk
Schakelmodus	1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen