



WXF070

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-kleur	7011
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm
Diepte	37 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	20 - 275 W
--------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bediening en controle	App besturing via Bluetooth
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Montagewijze	Voor klikbevestiging