



WXF070

## Technische eigenschappen

### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

### Materiaal

Kleur	Wit
RAL-kleur	7011
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

### Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm
Diepte	37 mm

### Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

### Vermogen

Vermogen gloeilamp	20 - 275 W
--------------------	------------

### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

### Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bediening en controle	App besturing via Bluetooth
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Montagewijze	Voor klikbevestiging