



WXF070

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-----------|--------------------|
| Kleur | Wit |
| RAL-kleur | 7011 |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Diepte | 37 mm |

Architectuur

| | |
|-------------------|-----------------|
| Bedieningselement | Enkele drukknop |
|-------------------|-----------------|

Vermogen

| | |
|--------------------|------------|
| Vermogen gloeilamp | 20 - 275 W |
|--------------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|-----------------------|--|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Bediening en controle | App besturing via Bluetooth |
| Dimprincipe | Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend |
| Montagewijze | Voor klikbevestiging |