




WXT501



IP20



easy

## Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1,10 m

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
--------------------------	---------------

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
Minimale inschakelduur	10 s

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 Lux
--------------------------------	--------------

#### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
----------------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

#### Teksten

Drukknop	Met toets voor automatisch/ON/OFF
----------	-----------------------------------

Modus	Met testmodus, Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiezones, Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF
-------	---

Functie	Aanwezigheidssimulatie, Met partyfunctie
---------	--