



10427003

Opbouwbehuizing 2-v vert. berker K.5, alulook, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------|----------|
| Hoogte | 88,50 mm |
| Breedte | 153 mm |
| Diepte | 41,50 mm |
| Inbouwdiepte | 36 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld, Gelakt |
| Kleur | Aluminium |
| RAL-code | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|---------------------|--|
| Montagewijze | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor verticale montage |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5 |