



10537004

Opbouwbehuizing 3-v hor. berker K.5, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	82 mm
Breedte	230,50 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale montage
Gerelateerde Series	Serie berker K.5