



15771404

Wip met opdruk "0" en lens, opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt

Afmetingen

Hoogte	54,90 mm
Breedte	55,70 mm
Diepte	22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Opdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Deur	Met afdekkap voor schroeven
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor meerpolaire wipschakelaar
Gerelateerde Systeem	Serie berker S.x/B.x