



16202025

Wip met belymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 57,80 mm

Breedte 57,80 mm

Diepte 20 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Met opdruk belymbool

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar-/impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker, Voor wissel-/kruisschakelaar

Gerelateerde Systeem Serie berker R.x