



16402079

Hotelkaart-relaisschak. berker R.Classic polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Uitvoering

Aantal polen 1

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 60 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Centraalplaten	Met centraaldeel Ø 58 mm
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Schakelmodus	1-polig
Verlichting	Voor verlichting
Gerelateerde Series	Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker R.classic
Gerelateerde Systeem	Serie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic