



16402089

## Hotelkaart-relaisschak. berker R.1/R.3/R.8 polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Uitvoering

Aantal polen 1

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

#### Afmetingen

Diepte 57,30 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Schakelmodus	1-polig
Verlichting	Voor verlichting
Gerelateerde Series	Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8
Relativo Sistema	Serie berker R.x