



16406096

### Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

##### Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

##### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

##### Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1500 W
------------------------------	--------

TL-lampen in duoschakeling	1500 W
----------------------------	--------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

##### Materiaal

Kleur	Antraciet
-------	-----------

Afwerking oppervlakte	Softfinish
-----------------------	------------

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Transparant	Nee
-------------	-----

##### Afmetingen

Diepte	57,30 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

##### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Schakelmodus	1-polig
Verlichting	Voor verlichting
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
Gerelateerde Systeem	Serie berker Q.x