

16408999

Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit glz.

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Spanning**

Nominale spanning 230 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Uitvoering**

Aantal polen 1

**Vermogen**

Gloei- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

**Materiaal**

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

**Afmetingen**

Diepte 57,30 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Schakelmodus	1-polig
Verlichting	Voor verlichting
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker S.x/B.x