



16409906

Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Uitvoering

Aantal polen 1

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Materiaal

Kleur Antraciet

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 57,30 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

Teksten

Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Schakelmodus	1-polig
Verlichting	Voor verlichting
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Relativo Sistema	Serie berker S.x/B.x