



16409906

Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1500 W
------------------------------	--------

TL-lampen in duoschakeling	1500 W
----------------------------	--------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Antraciet
-------	-----------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	57,30 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Schakelmodus	1-polig
Verlichting	Voor verlichting
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker S.x/B.x