



16409909

Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit mat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Uitvoering

Aantal polen 1

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 57,30 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

Teksten

| | |
|----------------------|--|
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Opdruk | Met opdruk "Hotelcard" |
| Schakelmodus | 1-polig |
| Verlichting | Voor verlichting |
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1 |
| Gerelateerde Systeem | Serie berker S.x/B.x |