



260005

USB-oplaadcontactdoos 230 V, antraciet mat

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Spanning

Ingangsspanning	100 - 240 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Afmetingen

Hoogte	70,70 mm
Breedte	70,70 mm
Diepte	44 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Met miniaturzekering	Nee
----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1,40 A
Uitgangsstroom	1400 mA

Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)