



260009

USB-oplaadcontactdoos 230 V, polarwit mat

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Spanning

Ingangsspanning 100 - 240 V

Uitgangsspanning 5 - 5 V

Afmetingen

Hoogte 70,70 mm

Breedte 70,70 mm

Diepte 44 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Toebehoren

Met miniatuurzekering Nee

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1,40 A

Uitgangsstroom 1400 mA

Teksten

Aansluitstekers Met 2 USB-aansluitingen type A

Aansluitwijze Met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)