



260205

USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	A

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat

Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,15 W

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,20 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)