



260219

## USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, p wit, mat

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,15 W

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,20 A
Uitgangsstroom	3000 mA

#### Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)