



286010

Draaidimmer 600 W (R)

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Dimprincipe Fase-aansnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)