



286210

Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C)

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50 mm

Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Teksten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk