



286610

## Draaidimmer 500 W (R, L)

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Dimprincipe Fase-aansnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)