



2873

LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 100 - 100 mA

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 82 mm

Breedte 82 mm

Diepte 67 mm

Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 100 W

Teksten

Aansluitklem Met klem voor basisbelasting van netschakelaar

Aansluitwijze Met steekklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Dimprincipe Fase-aansnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering