



2875

Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 67 mm

Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Teksten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Dimprincipe Fase-aansnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering), Met reserve zekering