



### Draaidimmer 1000 W (R) met soft-klik

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

##### Afmetingen

Diameter as	4 mm
-------------	------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Diepte	52 mm
--------	-------

##### Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

##### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Dimprincipe	Fase-afsnijding
-------------	-----------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
----------	---

2885