



289110

Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Nee

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50 mm

Teksten

Verlichting Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering), Met reserve zekering

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 6 A

Stuurstroom 50 - 50 mA

Gerelateerde System Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x