



289110



## Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik

### Technische eigenschappen

#### Funcities

Schakelen voor schakelen en regelen van EVA's en 1 - 10 V tronic-trafo's 105 W

#### Connectiviteit

Interface conform DIN EN 61347-2-3

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

Frequentie 50/60 Hz

#### Stroom

Stuurstroom 50 mA

Schakelstroom 6 A

#### Zekering

Zekering kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering) met reserve zekering

#### Afmetingen

Asmaat Ø 4 mm

#### Aansluiting

Aansluittype met schroefklemmen

#### Instellingen

Instellingen basishelderheid instelbaar

#### Samenstelling

Verlichting bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen

Schakelaars/wandcontactdozen met druk-uitschakelaar

#### Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB Soft-klik

#### Veiligheid

Halogeenvrij Nee

#### Identificatie

Toepassing Lichtbesturing

Hoofdesignreeks LICHTBESTURING

#### Instructies

Voor het waarborgen van gelijke verlichtingsintensiteit alleen EVA's en tl-lampen van dezelfde fabrikant gebruiken.

Instructietekst Verwisselen van zekering zonder demontage van de afdekking mogelijk.