



2909

Draaidimmer (LED, R)

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50 mm

Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

Vermogen

Energieverbruik standby 0,20 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 40 W

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Dimprincipe Fase-aansnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)