



29442045

**Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker R.classic, zw**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Materiaal Metaal, Kunststof

**Afmetingen**

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 24 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 45 mm

**Uitvoering**

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

**Verlichting**

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 100 W

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlakbediening, Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer

Dimprincipe Fase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)