



29517003

## Ledmodule RGB, berker K.5 aluminium (gelakt)

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Vermogen

Opgenomen vermogen in W 2 W

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Gelakt

#### Teksten

Verlichting Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukkeurs oproepbaar, Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukkeur vast te zetten

Tekst Inlegfolie met symbolene opdruk

Gerelateerde Series Serie berker K.5