



29517003



Ledmodule RGB, berker K.5 aluminium (gelakt)

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	inbouw
----------------------	--------

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230 V AC
Frequentie	50/60 Hz

Vermogen

Opgenomen vermogen	17
--------------------	----

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

Besturing van LED-verlichting

Aantal ledlampen	4
------------------	---

Montage

Voor de montage in standaard inbouwdozen	conform DIN 49073-1
--	---------------------

Aansluiting

Aderdoorsnede	2.5 mm ²
---------------	---------------------

Instellingen

Instellingen	Helderheid instelbaar via potentiometer
--------------	---

Samenstelling

Verlichting	Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukker vast te zetten Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, violet (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukkers oproepbaar
Schakelaars/wandcontactdozen	De kleur is omschakelbaar met externe schakelaar
Met transparante coderingstrookhouder	Nee

Temperatuur

Omgevingstemperatuur	-5...40 °C
----------------------	------------

Identificatie

Hoofdesignreeks	BERKER K.5
-----------------	------------