



2995

Bew.meld. wandinbouw (1,1 m), 2-draads (max. 200 W)

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	180 - 180
Uitvoering sensor	Bewegingssensor

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 Lux
--------------------------------	--------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	70,90 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
Materiaal	Metaal, Kunststof

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Teksten

Functie	Met uitschakelvoorwaarschuwing (uitschakelbaar), Niet geschikt voor installatie van trappenhuisverlichting, Alleen als apart element inzetbaar
---------	--