



2998

Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Kleurtemperatuur 2000 - 10000 K

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Ja

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50 mm

Teksten

Verlichting Bijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogenelampen en led

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 52 - 52 mA

Gerelateerde Systemen Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x