



32723515

Jal.-sleutelschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	1-polig
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Gerelateerde Series	W.1