



382120

### Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder

#### Technische eigenschappen

##### Materiaal

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Materiaal               | Metaal, Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld       |

##### Bediening en signalering

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker | Schakelaar 1-polig |
|-----------------------------------|--------------------|

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP44 |
|----------------------|------|

##### Teksten

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Schakelmodus | 1-polig, Met 0-stand |
|--------------|----------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen |
|--------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,<br>Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,<br>Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3,<br>Serie berker R.8, Serie berker S.1 |
|---------------------|---|