



382210

Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder

Technische eigenschappen

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen