



383120

### Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)

#### Technische eigenschappen

##### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

##### Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

##### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
---------------------	---

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

##### Teksten

Schakelmodus	1-polig
--------------	---------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
--------------	---