



383120

Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)

Technische eigenschappen

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Bediening en signalering

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker | Schakelaar 1-polig |
|-----------------------------------|--------------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

| | |
|---------------------|---|
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1 |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 A |
|------------------------|------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--|------|

Teksten

| | |
|--------------|---------|
| Schakelmodus | 1-polig |
|--------------|---------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

| | |
|--------------|---|
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen |
|--------------|---|