



383210

## Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	2-polige drukknop
-----------------------------------	-------------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,  
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,  
Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3,  
Serie berker R.8, Serie berker S.1

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen